


단종제품



어플리케이션

특수성(시스템)

할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
보호 클래스		III
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	2
최대 전류 부하 합계	[A]	6


작동 조건

주변온도	[°C]	-20...80
보호등급		IP 67



스플리터 박스


ZDO8F04HMSS0002H10

기계적 데이터		
무게	[g]	384,2
크기	[mm]	21 x 26 x 145
재질		PBT-GF20; 황동 니켈도금함
모듈형 본체 재질		PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함
포트 스플리터 박스 수		8
커넥터 타입		M8
적합한 연결사슬		yes
적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s ² 임
	구부러짐 간격	> 5 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	16 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 2 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm ² (96 x Ø 0,1 mm)		
전기적 연결 - 슬롯		
커넥터: 8 x M8; 코딩: A; 성형체: PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함		
		

스플리터 박스

ZDO8F04HMSS0002H10

연결부



BK =	코어 색상 :	흑색
BN =		갈색
BU =		청색
GN =		녹색
GY =		회색
PK =		분홍색
RD =		적색
VT =		보라색
WH =		흰색
YE =		황색

E12293

스플리터 박스

ZDO8F04HMSS0002H10

