


E12316



접속 케이블

VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS



어플리케이션

특수성(시스템) 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블; 적합한 연결사슬

전기적 데이터

동작 전압 [V] < 30 AC / < 36 DC

최대 전류 부하 합계 [A] 4; (...40 °C)

작동 조건

주변온도 [°C] -40...70

주변 온도 (이동) [°C] -20...50

보호등급 IP 67

기계적 데이터

무게 [g] 160,6

크기 [mm] 14,5 x 14,5 x 48,5

재질 PUR

모듈형 본체 재질 PUR

너트 재질 황동, 니켈도금함

적합한 연결사슬 yes

적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	최소 7.5 x 케이블 직경
	고정설치 위한 굴곡 반경	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m 수평 이동 길이를 위한 최대 5.5 m/s 그리고 10m / s²의 최대 가속도
	구부러짐 간격	> 5 Mio.
	허용되는 최대 인장 강도	50 N/mm² 정적
		20 N/mm² 다이내믹

접속 케이블

VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS

비고

포장당

1 갯수

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: B; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6 Nm; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속됨



전기적 연결

케이블: 2 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 보라색, Ø 8 mm, screen됨; 2 x 0,25 mm²

연결부



GN = 코어 색상 :
RD = 녹색
 적색

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: B; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6 Nm; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속됨

