


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGI020MSS0010K02



어플리케이션

특수성(시스템)	할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블; 적합한 연결사슬
----------	---

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 30 AC / < 36 DC
최대 전류 부하 합계	[A]	4; (...40 °C)

작동 조건

주변온도	[°C]	-40...70
주변 온도 (이동)	[°C]	-20...50
보호등급		IP 67

기계적 데이터

무게	[g]	631
크기	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
재질		PUR
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		황동, 니켈도금함
적합한 연결사슬		yes
적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	최소 7.5 x 케이블 직경
	고정설치 위한 굴곡 반경	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m 수평 이동 길이를 위한 최대 5.5 m/s 그리고 10m / s²의 최대 가속도
	구부러짐 간격	> 5 Mio.
	허용되는 최대 인장 강도	50 N/mm² 정적 20 N/mm² 다이내믹

E12321



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGI020MSS0010K02

비고

포장당


1 갯수

전기적 연결


케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 보라색, screen됨; 2 x 0,25 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: B; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6 Nm; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속됨



연결부



GN =

RD =

코어 색상 :

녹색

적색