


광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-M-V-M6



어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

어플리케이션

높은 온도 저항; 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계; 여러 공격형 화학품에 대한 내성

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지

OKF; OUF; OOF

OKF

광화이버 레인지

[mm]

40

OOF

광화이버 레인지

[mm]

200

OUF

광화이버 레인지

[mm]

40

작동 조건

주변온도

[°C]

-20...150

기계적 데이터

무게

[g]

62,1

감지부 버전

일자형

감지부 스레드

M6

감지부 직경

[mm]

7

감지부 길이

[mm]

45

E20489



광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-M-V-M6

총길이	[mm]	600
최소 탄성반경	[mm]	20
섬유(파이버) 배열		①
화이버 재질		유리
화이버 헤드 재질		스텐레스 (1.4305 / 303)
화이버 피복 재질		금속 실리콘
액세서리		
구성 부품		육각형 너트: 2 x M6, 스텐레스
		톱니 잠금 와셔: 2
		머리부분이 톱니모양인 암나사: 1 x M11
비고		
포장당		1 갯수