




광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-MPV-M6/1,2M



어플리케이션

동작원리	직접 반사형 센서
어플리케이션	혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계; 여러 공격형 화학품에 대한 내성

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OCF; OKF; OUF
OCF (High Power)	
광화이버 레인지 [mm]	280
OKF	
광화이버 레인지 [mm]	15
OUF	
광화이버 레인지 [mm]	15

작동 조건

주변온도 [°C]	-20...80
-----------	----------

기계적 데이터

무게 [g]	84,5
감지부 버전	일자형
감지부 스레드	M6
총길이 [mm]	1200
최소 탄성반경 [mm]	20
섬유(파이버) 배열	⊗
화이버 재질	PMMA
화이버 헤드 재질	스텐레스 (1.4305 / 303)
화이버 피복 재질	금속 실리콘

E20571



광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-MPV-M6/1,2M

액세서리	
구성 부품	육각형 너트: 2 x M6, 스텐레스
	톱니 잠금 와셔: 2
	머리부분이 톱니모양인 암나사: 1 x M11
비고	
포장당	1 갯수