


# E20715



## 광화이버 직접 반사형 센서

FT-11-E-V-E6R/2m



### 어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

어플리케이션

산업 환경에서 사용하기 위해

### 범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지

OB50; OBF; OCF; OO50

#### OB50

광화이버 레인지

[mm]

40

#### OBF

광화이버 레인지

[mm]

60

#### OCF (High Power)

광화이버 레인지

[mm]

420

#### OO50

광화이버 레인지

[mm]

150

### 작동 조건

주변온도

[°C]

-40...70

### 기계적 데이터

무게

[g]

52

감지부 버전

ㄱ자형

감지부 직경

[mm]

6

# E20715



## 광화이버 직접 반사형 센서

FT-11-E-V-E6R/2m

총길이	[mm]	2000
최소 탄성반경	[mm]	25
섬유(파이버) 배열		⊙
화이버 재질		PMMA
화이버 헤드 재질		스테인레스 (1.4305 / 303)
화이버 피복 재질		PE
<b>액세서리</b>		
구성 부품		E20103
<b>비고</b>		
포장당		1 갯수