


광화이버 직접 반사형 센서

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 빛광선

어플리케이션

디자인	횡단면 전환기
동작원리	직접 반사형 센서
어플리케이션	작은 굽힘 반지름

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OB50; OBF; OO50
---------------------	-----------------

OB50

광화이버 레인지 [mm]	60
---------------	----

OBF

광화이버 레인지 [mm]	75
---------------	----

OO50

광화이버 레인지 [mm]	200
---------------	-----

작동 조건

주변온도 [°C]	-40...70
-----------	----------

기계적 데이터

무게 [g]	50,2
감지부 높이 [mm]	5
감지부 너비 [mm]	20
감지부 길이 [mm]	20
프로브 치수 [mm]	5 x 20 x 20
총길이 [mm]	2000
최소 탄성반경 [mm]	9
섬유(파이버) 배열	II
전선 심의 지름 [mm]	2 x 16 x 0,25
화이버 재질	PMMA
화이버 헤드 재질	알루미늄
화이버 피복 재질	PE

E20758



광화이버 직접 반사형 센서

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

액세서리	
액세서리 (옵션)	광화이버용 절단기구:, E20600
비고	
포장당	1 갯수