


광화이버 직접 반사형 센서

FT-30-A-A-M8/3M



어플리케이션

동작원리	직접 반사형 센서
어플리케이션	높은 온도 저항; 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OIF
---------------------	-----

OIF

광화이버 레인지 [mm]	45
---------------	----

작동 조건

주변온도 [°C]	-40...290
-----------	-----------

기계적 데이터

무게 [g]	239,7
감지부 버전	일자형
감지부 스레드	M8
총길이 [mm]	3000
최소 탄성반경 [mm]	30; (고정 설비함)
섬유(파이버) 배열	①
재질	어댑터: PA
화이버 재질	유리
화이버 헤드 재질	알루미늄

E20137



광화이버 직접 반사형 센서

FT-30-A-A-M8/3M

화이버 피복 재질	알루미늄
액세서리	
구성 부품	육각형 너트: 2 x M8, 스텐레스
	톱니 잠금 와셔: 2
	머리부분이 톱니모양인 암나사: 1 x M30
비고	
포장당	1 갯수