


투과형 센서를 통한 광화이버

FE-30-P-A-M6



어플리케이션

동작원리

투과형 센서

어플리케이션

산업 환경에서 사용하기 위해

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한
레인지

OIF

OIF

광화이버 레인지

[mm]

300

작동 조건

주변온도

[°C]

-20...80

기계적 데이터

무게

[g]

98,5

감지부 버전

일자형

감지부 스레드

M6

감지부 길이

[mm]

35

총길이

[mm]

600

최소 탄성반경

[mm]

30

섬유(파이버) 배열



재질

어댑터: PA

화이버 재질

유리

E20164



투과형 센서를 통한 광화이버

FE-30-P-A-M6

화이버 헤드 재질	알루미늄
화이버 피복 재질	PVC
액세서리	
구성 부품	육각형 너트: 4 x M6, 스텐레스
	톱니 잠금 와셔: 4
	머리부분이 톱니모양인 암나사: 1 x M30
비고	
포장당	1 갯수