


## 투과형 센서를 통한 광화이버

FE-30-A-A-M6/2M



## 어플리케이션

동작원리

투과형 센서

어플리케이션

높은 온도 저항; 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계

## 범위

광화이버 앰프 타입을 보유한  
레인지

OIF

## OIF

광화이버 레인지

[mm]

240

## 작동 조건

주변온도

[°C]

-40...290

## 기계적 데이터

무게

[g]

201

감지부 버전

일자형

감지부 스레드

M6

총길이

[mm]

2000

최소 탄성반경

[mm]

30; (고정 설비함)

섬유(파이버) 배열



재질

어댑터: PA

화이버 재질

유리

화이버 헤드 재질

알루미늄

# E20219



## 투과형 센서를 통한 광화이버

FE-30-A-A-M6/2M

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 화이버 피복 재질 | 알루미늄                     |
| 액세서리      |                          |
| 구성 부품     | 육각형 너트: 4 x M6, 스텐레스     |
|           | 톱니 잠금 와셔: 4              |
|           | 머리부분이 톱니모양인 암나사: 1 x M30 |
| 비고        |                          |
| 포장당       | 1 갯수                     |