


광화이버 직접 반사형 센서

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M



어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

어플리케이션

작은 굽힘 반지름

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한
레인지

OB50; OBF; OO50

OB50

광화이버 레인지

[mm]

10

OBF

광화이버 레인지

[mm]

10

OO50

광화이버 레인지

[mm]

30

작동 조건

주변온도

[°C]

-40...60

기계적 데이터

무게

[g]

32,5

감지부 버전

일자형

감지부 스레드

M3

감지부 길이

[mm]

20

총길이

[mm]

2000

E21107



광화이버 직접 반사형 센서

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

최소 탄성반경	[mm]	3
섬유(파이버) 배열		⦿
전선 심의 지름	[mm]	0,5
광화이버 직경	[mm]	2x 217 x 0,06
외부 직경	[mm]	1
화이버 재질		PMMA
화이버 헤드 재질		알루미늄
화이버 피복 재질		PE

액세서리	
구성 부품	육각형 너트: 2 x M3
	톱니 잠금 와셔: 4
	어댑터: OBF
	어댑터: OOF
액세서리 (옵션)	광화이버용 절단기구: E20600

비고	
포장당	1 갯수