E21132

투과형 센서를 통한 광화이버

FE-50-V-V-X/2,5M



1 빛광선

어플리케이션		
동작원리		투과형 센서
어플리케이션		높은 온도 저항; 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
범위		
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지		OBF; OMF
OBF		
광화이버 레인지	[mm]	93
OMF		
광화이버 레인지	[mm]	93
작동 조건		
주변온도	[°C]	-58...315
기계적 데이터		
무게	[g]	1161,5
감지부 높이	[mm]	12
감지부 너비	[mm]	143
감지부 길이	[mm]	85
프로브 치수	[mm]	12 x 143 x 85
총길이	[mm]	2500
최소 탄성반경	[mm]	19

E21132

투과형 센서를 통한 광화이버

FE-50-V-V-X/2,5M

재질	고정: 스텐레스 (1.4301 / 304)
화이버 재질	유리
화이버 헤드 재질	스텐레스 (1.4305 / 303)
화이버 피복 재질	스텐레스 (1.4305 / 303)
비고	
포장당	1 갯수