


광화이버 직접 반사형 센서

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m



1 마운팅 홀

어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

어플리케이션

산업 환경에서 사용하기 위해

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한
레인지

OBF; OO50; OCF

OBF

광화이버 레인지

[mm]

70

OO50

광화이버 레인지

[mm]

150

OCF (High Power)

광화이버 레인지

[mm]

530

작동 조건

주변온도

[°C]

-40...70

기계적 데이터

무게

[g]

45,2

E21312



광화이버 직접 반사형 센서

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m

감지부 버전		ㄱ자형
감지부 높이	[mm]	3
감지부 너비	[mm]	11
감지부 길이	[mm]	15
프로브 치수	[mm]	3 x 11 x 15
총길이	[mm]	2000
최소 탄성반경	[mm]	2
섬유(파이버) 배열		⊙⊙
전선 심의 지름	[mm]	1
화이버 재질		PMMA
화이버 헤드 재질		스텐레스 (1.4305 / 303)
화이버 피복 재질		PE

액세서리	
구성 부품	육각형 너트: 2 x M2, 스텐레스
액세서리 (옵션)	광화이버용 절단기구: E20600

비고	
포장당	1 갯수