


E30407



프로세스 센서용 용접 어댑터

WELDING ADAPT D6 HYGIENIC



- 1 스크류 클램핑
- 2 압축고리
- 3 이음 파이프의 용접

EC 1935/2004

어플리케이션

디자인	온도센서용 Ø 6 mm
설치	나사로 돌려 조여줌
정격압력 [bar]	10

작동 조건

주변온도 [°C]	-10...150
-----------	-----------

테스트 / 인증서

압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

기계적 데이터

무게 [g]	56,1
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L); 압축고리: PEEK
조임 토크 [Nm]	< 10
센서 접속	Ø 6 mm
프로세스 커넥션	용접 어댑터 Ø 25 mm

비고

포장당	1 갯수
-----	------