


E38515



온도 센서용 보호관

THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=30



어플리케이션		
디자인		온도센서용 EL = 83 mm
정격압력	[bar]	16
기계적 데이터		
무게	[g]	97
재질		스텐레스 (1.4435 / 316L)
조임 토크	[Nm]	20
센서 접속		G 3/8 나사 내면홀 Ø 3 mm
프로세스 커넥션		G 1/2
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz		< 0,4 / -
설치 길이 EL	[mm]	30
보어 길이 BL	[mm]	83
비고		
포장당		1 갯수