




유량센서용 마운팅 어댑터

ADAPT G1-CLAMP/D50,5/DIN32676



어플리케이션

디자인	유량센서용, Typ SM8, Typ SU8
어플리케이션	산업용 어플리케이션; 위생영역
매체	액상매체
정격압력 [bar]	16

테스트 / 인증서

압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

기계적 데이터

무게 [g]	662,5
재질	어댑터: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 가스킷 (gasket): Centellen 23,5 x 30 x 3 mm
센서 접속	G 1
프로세스 커넥션	Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

액세서리

구성 부품	O링: 2
-------	-------

비고

포장당	2 갯수
-----	------