


E43019



프로세스 센서용 클램프 피팅

FITTING LI G3/4/D16



어플리케이션	
디자인	정전용량형 레벨 센서용 LI
설치	나사로 돌려 조여줌
정격압력 [bar]	0,5
작동 조건	
주변온도 [°C]	0...60
기계적 데이터	
무게 [g]	67,8
크기 [mm]	Ø 31 / L = 36
재질	황동 니켈도금합; TPE; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)
조임 토크 [Nm]	10
센서 접속	Ø 16 mm
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 3/4 외부 스레드
비고	
포장당	1 갯수