


E61444



엔코더용 드로와이어 (draw-wire) 메커니즘


DRAW WIRE 15000



제품 특성		
축 디자인		슬리드 (Solid) 축
축 직경	[mm]	6
어플리케이션		
디자인		58 mm 싱크로 플랜지 그리고 6 mm 슬리드 축을 보유한 엔코더용
정확성 / 편차		
정확성		$\pm 0,01$ % FSO
반복성		$\pm 0,001$ % FSO
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...80
저장온도	[°C]	-40...80
보관 습도	[%]	5...95; (비응축)

엔코더용 드로와이어 (draw-wire) 메커니즘

DRAW WIRE 15000

테스트 / 인증서				
쇼크 내구성		IEC628-2-27	50 g / 20 ms	
진동 내구성		IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz	
기계적 데이터				
무게		[g]	3824,8	
크기		[mm]	115 x 180,7 x 115	
탭 플랜지 지름		[mm]	58	
재질		하우징: 알루미늄 알루마이트로 도금함; 전선: 스텐레스 폴리아미드 코팅됨		
축 디자인		솔리드 (Solid) 축		
축 직경		[mm]	6	
최대 축정 길이		[mm]	15000	
와이어 드럼 둘레		[mm]	315	
전선 지름		[mm]	1	
전선 연결		20,2; (아일렛 (eyelet))		
전선 특성		전선 변위 최대 속도	[m /s]	2
		전선 최대 가속도	[g]	3
		최대 확장력	[N]	25
		최소 함몰력	[N]	8
고정 플랜지		동시성을 가진 플랜지(이음고리)		
액세서리				
구성 부품		고정나사: 2 x M4		
		실린더 나사: 4 x M4		
		워셔		
		동시성을 가진 플랜지(이음고리)		
		엔코더용 커플링		
비고				
포장당		1 갯수		
다이아그램 및 그래프				
				
		설치 설명서		