


E70129



밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS




어플리케이션		
특수성(시스템)		할로겐 함유되지 않음
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 24 AC/DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	138,5
재질		PUR
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		황동, 니켈도금함
액세서리		
구성 부품		나사 라벨링을 위한 패널
비고		
포장당		1 갯수

밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS

전기적 연결 - 소켓


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함



전기적 연결

케이블: 2 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 밸브 타입 A DIN, ㄱ자형; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함

