




RFID 태그

ID-TAG/51x51/06



어플리케이션

어플리케이션	실시되는 컨베이어 시스템에서 제조 공정에 있는 제품 코드화
동작온도 (액티브)	[°C] -55...240

전기적 데이터

작동 주파수	[MHz]	13,56
메모리 용량	[bit]	896
메모리 타입		EEPROM
칩 타입		ICODE SLIX
블록 수효		28
블록 크기:	[Byte]	4
고유한 식별 번호 (UID)	[Byte]	8
RFID 표준		ISO 15693

작동 조건

주변온도	[°C]	-55...240
주변온도에 대한 참고사항		1,5 h 185 °C
		1 h 200 °C
		0,75 h 220 °C
		0,5 h 240 °C
		최대 주변 온도의 경우 최대 체류 시간
보호등급		IP 68

테스트 / 인증서

쇼크 내구성	EN 60068-2-29	40 g 18 ms
진동 내구성	EN 60068-2-6	10 g 10...2000 Hz
라디오 주파 인증		ISO 15693

기계적 데이터

무게	[g]	297,85
마운팅 타입		금속 및 비금속 재질에 설치; (고정 나사: 스페이스 E80401; 표면에 붙임)
크기	[mm]	51 x 6,5 x 51
재질		PPS

비고

포장당	10 갯수
-----	-------



RFID 태그

ID-TAG/51x51/06

추가 자료

비금속에 마운팅되는 경우 읽기 거리 (mm)

ANT410 / DTI410	20
ANT411 / DTI411	25
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	50
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	40
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	65
ANT513 / DTI513 / DTC510	100
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	200

금속에 마운팅되는 경우 읽기 거리 (mm)

ANT411 / DTI411	16
ANT421 / DTI421 / DTI425	35
ANT430 / DTI430 / DTI434	25
ANT431 / DTI431 / DTI435	40
ANT513 / DTI513	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	90