

EVCA15



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGE050MSS0002H05



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
디자인	파워 케이블, L-코드화됨
어플리케이션	산업 응용
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	63 DC
보호 클래스		III
최대 전류 부하 합계	[A]	16

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
주변온도에 대한 참고사항		cULus: ...80 °C
저장온도	[°C]	-25...55
보관 습도	[%]	10...100
명시된 등급에 따른 보관을 위한 기타 기후 조건		1K22/ DIN 60721-3-1
보호등급		IP 65; IP 67; IP 69K

기계적 데이터

무게	[g]	424,5
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		황동, 니켈도금함
씰링 재질		플루오르 탄성고무 (FKM)
적합한 연결사슬		yes

EVCA15



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGE050MSS0002H05

적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
	구부러짐 간격	> 5 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: L; 성형체: TPU, 주황색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,2 Nm



연결부

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
FE	PK

	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
PK =	분홍색
WH =	흰색

전기적 연결 - 연결부

케이블: 2 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 회색, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm)