
E80348

RFID 태그

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06



1 ID 태그
2 태그 위치 표시 안테나 중간

어플리케이션		
어플리케이션		실시되는 컨베이어 시스템에서 제조 공정에 있는 제품 코드화
동작온도 (액티브)	[°C]	-25...85
피크 온도 (패시브)	[°C]	90
전기적 데이터		
작동 주파수	[MHz]	13,56
메모리 용량	[bit]	896
메모리 타입		EEPROM
칩 타입		Vigo
블록 수효		28
블록 크기:	[Byte]	4
고유한 식별 번호 (UID)	[Byte]	8
RFID 표준		ISO 15693
최대 읽기 주기		무제한
최대 쓰기 주기		100000
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...85
저장온도	[°C]	-40...90
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
쇼크 내구성	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms

E80348

RFID 태그

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06

진동 내구성		DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz
라디오 주파 인증		ISO 15693	
기계적 데이터			
무게	[g]	9,1	
하우징		부품을 받쳐 주기 위해 세워주는 용기	
마운팅 타입		금속 및 비금속 재질에 설치; (고정 나사 ; 표면에 붙임)	
크기	[mm]	18 x 33 x 16,9	
재질		PBT 주황색; PA 흑색	
액세서리			
구성 부품			
비고			
포장당		1 갯수	

추가 자료

금속에 마운팅되는 경우 읽기 거리 (mm)

ANT410 / DTI410	4
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	20
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	15