


EVF461



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH046VAS0002P04



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
어플리케이션	식품산업계에서의 위생 및 습기영역
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[M]	10...36 DC
보호 클래스		II
최대 전류 부하 합계	[A]	4

출력

전기적 디자인	PNP
---------	-----

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...100
주변온도에 대한 참고사항		cULus: ...65 °C
주변 온도 (이동)	[°C]	5...100
보호등급		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

기계적 데이터

무게	[g]	78,2
크기	[mm]	15,5 x 15,5 x 45
재질		하우징: PP 할로겐 함유되지 않음; 씰링: EPDM
너트 재질		스텐레스 (1.4404 / 316L)
적합한 연결사슬		yes

EVF461



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH046VAS0002P04


적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
	구부러짐 간격	> 1 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	4 x LED, 황색
	작동	2 x LED, 녹색


비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결	
케이블: 2 m, MPPE, 할로겐 함유되지 않음, 주황색, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)	

전기적 연결 - 소켓	
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm	



연결부



코어 색상

BK	흑색
BN	갈색
BU	청색
WH	흰색