




어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
보호 클래스		II
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	4
최대 전류 부하 합계	[A]	12

출력

전기적 디자인	PNP
---------	-----

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
주변 온도 (이동)	[°C]	-5...60
보호등급		IP 67; IP 68

기계적 데이터

무게	[g]	1137,5
크기	[mm]	22 x 54 x 82



스플리터 박스

ZDO4H059MSS0010H11

재질	PA	
모듈형 본체 재질	PA	
포트 스플리터 박스 수	4	
커넥터 타입	M12	
적합한 연결사슬	yes	
적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	구부러짐 간격	> 2 Mio.

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	8 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

액세서리

구성 부품	보호 마개: 2	
	라벨: 4	

비고


포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

전기적 연결 - 슬롯

커넥터: 4 x M12; 코딩: A; 성형체: PA; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm






스플리터 박스

ZDO4H059MSS0010H11

연결부



BN =	코어 색상 :
BU =	갈색
GN =	청색
GY =	녹색
PK =	회색
RD =	분홍색
WH =	적색
YE =	흰색
	황색