




어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
보호 클래스	II
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 [A]	4
최대 전류 부하 합계 [A]	12

출력

전기적 디자인	PNP
---------	-----

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...80
-----------	----------



스플리터 박스

ZDO8H059MSS0010H11

주변 온도 (이동)	[°C]	-5...60
보호등급		IP 67; IP 68

기계적 데이터		
무게	[g]	1174,5
크기	[mm]	22 x 54 x 127
재질		PA
모듈형 본체 재질		PA
포트 스플리터 박스 수		8
커넥터 타입		M12
적합한 연결사슬		yes
적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	고정설치 위한 굴곡 반경	최소 5 x 케이블 직경
	운행속도	5 m 수평 이동길이에서 최대 3 m/s 그리고 최대 5 m/s ² 의 가속도
	비틀림에 대한 부하력	± 30 °/m
	구부러짐 간격	> 2 Mio.


디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	8 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

액세서리		
구성 부품	보호 마개: 2	
	라벨: 8	

비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결		
케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm ² (95 x Ø 0,1 mm)		

전기적 연결 - 슬롯		
커넥터: 8 x M12; 코딩: A; 성형체: PA; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm		






스플리터 박스

ZDO8H059MSS0010H11

연결부



	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
GN =	녹색
GN/YE =	녹색/황색
GY =	회색
PK =	분홍색
RD =	적색
VT =	보라색
WH =	흰색
YE =	황색