




어플리케이션

특수성(시스템)

금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
보호 클래스		III
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	2
최대 전류 부하 합계	[A]	6

출력

전기적 디자인

PNP

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
주변 온도 (이동)	[°C]	-5...60



스플리터 박스


ZDO8F04HMSS0010H10

보호등급		IP 65; IP 67; IP 68	
기계적 데이터			
무게	[g]	1247	
크기	[mm]	20 x 30 x 129,5	
재질		PBT-GF20; 황동 니켈도금함	
모듈형 본체 재질		PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함	
포트 스플리터 박스 수		8	
커넥터 타입		M8	
적합한 연결사슬		yes	
적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배	
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임	
	구부러짐 간격	> 5 Mio.	
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이	스위칭 상태	16 x LED, 황색	
	작동	1 x LED, 녹색	
액세서리			
액세서리 (옵션)	DIN 레일 어댑터:, E73007		
	보호 캡: M8, E73005		
비고			
포장당	1 갯수		
전기적 연결			
케이블: 10 m, PUR, 흑색, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)			
전기적 연결 - 슬롯			
커넥터: 8 x M8; 코딩: A; 성형체: PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함			

스플리터 박스

ZDO8F04HMSS0010H10

연결부



BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
GN =	청색
GY =	녹색
PK =	회색
RD =	분홍색
VT =	적색
WH =	보라색
YE =	흰색
	황색

EBC057

스플리터 박스

ZDO8F04HMSS0010H10

