


스플리터 박스

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ



어플리케이션

특수성(시스템)

금으로 도금한 접속점

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
보호 클래스		III
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	2
최대 전류 부하 합계	[A]	2

출력

전기적 디자인

NPN

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
주변 온도 (이동)	[°C]	-5...60
보호등급		IP 65; IP 67; IP 68; (1 m / 7 days)

기계적 데이터

무게	[g]	88
크기	[mm]	23,7 x 30 x 85,4
재질		PBT-GF20; 황동 니켈도금함
모듈형 본체 재질		PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함
포트 스플리터 박스 수		4
커넥터 타입		M8




스플리터 박스

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	4 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
액세서리 (옵션)	DIN 레일 어댑터: E73006	
	보호 캡: M8, E73005	
비고		
포장당	1 갯수	


전기적 연결 - 슬롯

커넥터: 4 x M8; 코딩: A; 성형체: PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함



전기적 연결 - 연결부

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함





연결부

