




Y 스플리터

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS



어플리케이션		
특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점	
실리콘을 사용하지 않음	yes	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
보호 클래스		II
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	4
최대 전류 부하 합계	[A]	4
전체 전류 등급 (UL)	[A]	3
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...100
주변온도에 대한 참고사항		cULus: ...65 °C
저장온도	[°C]	-25...55
보관 습도	[%]	10...100
명시된 등급에 따른 보관을 위한 기타 기후 조건		1K22/ DIN 60721-3-1
보호등급		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서		
UL 인증서	전압 공급	Class 2
	파일 번호 UL	E191684
기계적 데이터		
무게	[g]	34,1
재질		하우징: PA 할로겐 함유되지 않음; 씰링: EPDM
모듈형 본체 재질		PA, 할로겐 함유되지 않음



Y 스플리터

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS


너트 재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)
-------	----------------------

비고

포장당	1 갯수
-----	------


전기적 연결 - 소켓

커넥터: 2 x M12; 코딩: A; 성형체: PA, 할로겐 함유되지 않음; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm




전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: PA, 할로겐 함유되지 않음; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,2 Nm



연결부



IEC 61076-2-101를 준수한 접속