




밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블
R360/DANFOSS PVEH-F/M12



어플리케이션		
특수성(시스템)		할로겐 함유되지 않음
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 250 AC/DC
보호 클래스		II
최대 전류 부하 합계	[A]	4
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
주변온도에 대한 참고사항		밸브 플러그: -30 ... 90 °C
		M12 커넥터: -25 ... 90 °C
보호등급		IP 65; (M12 커넥터: IP65, IP67, IP68, IP69K)
기계적 데이터		
무게	[g]	82
모듈형 본체 재질		PA-GF, 할로겐 함유되지 않음 / TPU, 할로겐 함유되지 않음
너트 재질		금속, 아연 도금 / 황동, 니켈도금함
실링 재질		NBR / CR
비고		
포장당		1 갯수



밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

R360/DANFOSS PVEH-F/M12

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 밸브 타입 A DIN, 7자형; 성형체: PA-GF, 할로겐 함유되지 않음, 흑색; 잠금: 금속, 아연 도금; 씰링: NBR / CR; 접촉점: 황동; 조임 토크: 0,5...0,6 Nm




1.	24 V DC
2.	PWM IN
3.	Error OUT
	FE

전기적 연결 - 케이블


케이블: 0,24 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

연결부



전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 할로겐 함유되지 않음, 주황색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm



1.	24 V DC
2.	Error OUT
3.	GND
4.	PWM IN