


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040MSN0005H04/1G/1D



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음	yes
페인트 용인	yes

전기적 데이터

동작 전압 [V]	< 30 DC
보호 클래스	II
최대 입력 전원 [mW]	그룹 II: 1000; 그룹 III: 1000
최대 전류 부하 합계 [A]	1

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...85
주변온도에 대한 참고사항	폭파 위험영역 어플리케이션: 유닛에 표시된 주변환경 온도
보호등급	IP 67; (폭발 위험영역 외부에서 사용되는 경우: IP 68 / IP 69K)

테스트 / 인증서

인증서	BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X
ATEX 마킹	Ex II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C
	Ex II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C
	Ex II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C
	Ex II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C
	Ex II 1D Ex ia IIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C
	Ex II 1D Ex ia IIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C
	Ex II 1D Ex ia IIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C

ENC02A



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040MSN0005H04/1G/1D


안전 매개변수		
최대 내부 정전용량	[nF]	0,5
최대 내부 유도용량	[μH]	10

기계적 데이터		
무게	[g]	194
크기	[mm]	15,5 x 15,5 x 45
재질	하우징: TPU 주황색; 실링: 플루오르 탄성고무 (FKM)	
너트 재질	황동, 니켈도금함	


비고		
비고	위험영역용으로 안전한 작동을 위한 특수 조건이 적용됩니다.	
	사용 설명서 (폭발 위험영역 보호 관련 부분)에서 해당주의 사항을 준수하십시오.	
포장당	1 갯수	

전기적 연결		
케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 청색, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)		

전기적 연결 - 소켓		
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm		



연결부



BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
WH =	청색
	흰색