


EVF531



이더넷 접속 케이블

VSTGN040VAS0002P04STGN040VAS



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블; 적합한 연결사슬
디자인	이더넷 케이블, D 코드화
어플리케이션	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; 식품산업계에서의 위생 및 습기영역
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	30 AC / 60 DC
보호 클래스		III
최대 전류 부하 합계	[A]	4
전체 전류 등급 (UL)	[A]	1,66

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...100
주변온도에 대한 참고사항		cULus: ...65 °C
주변 온도 (이동)	[°C]	0...80
주변온도에 대한 참고사항 (이동)		cULus: ...65 °C
저장온도	[°C]	-25...55
보관 습도	[%]	10...100
명시된 등급에 따른 보관을 위한 기타 기후 조건		1K22/ DIN 60721-3-1
보호등급		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

기계적 데이터

무게	[g]	158,5
----	-----	-------

이더넷 접속 케이블

VSTGN040VAS0002P04STGN040VAS

크기	[mm]	15,5 x 15,5 x 51,5
재질		PP 할로겐 함유되지 않음
모듈형 본체 재질		PP
너트 재질		스텐레스 (1.4404 / 316L)
적합한 연결사슬		yes
적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소 15 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s ² 임
	구부러짐 간격	> 1 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: D; 성형체: PP; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,2 Nm; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속됨



전기적 연결

케이블: 2 m, MPPE, 할로겐 함유되지 않음, 회색, Ø 6,5 mm, screen됨; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

연결부



EVF531



이더넷 접속 케이블

VSTGN040VAS0002P04STGN040VAS

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: D; 성형체: PP; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,2 Nm; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속됨

