


EVF614



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGE050VAS0020P05



어플리케이션		
특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬	
디자인	파워 케이블, L-코드화됨	
어플리케이션	습기 영역 그리고 식품 및 음료 산업계용	
실리콘을 사용하지 않음	yes	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	63 DC
보호 클래스		III
최대 전류 부하 합계	[A]	16
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...100
주변온도에 대한 참고사항		cULus: ...65 °C
저장온도	[°C]	-25...55
보관 습도	[%]	10...100
명시된 등급에 따른 보관을 위한 기타 기후 조건		1K22/ DIN 60721-3-1
보호등급		IP 65; IP 67; IP 69K
기계적 데이터		
무게	[g]	3674,4
모듈형 본체 재질		PP
너트 재질		스텐레스 (1.4404 / 316L)
씰링 재질		EPDM
적합한 연결사슬		yes

EVF614



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGE050VAS0020P05

적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
	구부러짐 간격	> 1 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m


비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결	
케이블: 20 m, MPPE, 할로겐 함유되지 않음, 회색, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm)	

전기적 연결 - 소켓	
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: L; 성형체: PP, 회색; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 씰링: EPDM; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,2 Nm	



연결부	
-----	--



	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
GY =	회색
WH =	흰색