




Y 접속 케이블

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

"다운로드" 에서 기술적인 주의사항을 참조하십시오.



어플리케이션		
특수성(시스템)		할로겐 함유되지 않음
전기적 데이터		
동작 전압	[M]	< 250 AC / < 300 DC
보호 클래스		II
최대 전류 부하 합계	[A]	4
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...90

EVC506



Y 접속 케이블

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

주변 온도 (이동)	[°C]	-20...90
저장온도	[°C]	-25...55
보관 습도	[%]	10...100
명시된 등급에 따른 보관을 위한 기타 기후 조건		1K22/ DIN 60721-3-1
보호등급		IP 67; IP 68; IP 69K
기계적 데이터		
무게	[g]	1022,5
모듈형 본체 재질		TPU
씰링 재질		플루오르 탄성고무 (FKM)
비고		
조언		"다운로드" 에서 기술적인 주의사항을 참조하십시오.
포장당		1 갯수

Y 접속 케이블


Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

전기적 연결

케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 플러그

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: M12; 성형체: TPU, 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)

전기적 연결 - 플러그


커넥터: M12; 성형체: TPU, 주황색



Y 접속 케이블

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

다이어그램 및 그래프



Derating I_{max} * 0.8 DIN EN 60512-5-2

X 주변온도 [°C]

Y 전류 [A]