


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040MSS0005C04



어플리케이션

특수성(시스템)

실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블; 적합한 연결사슬

실리콘을 사용하지 않음

yes

전기적 데이터

동작 전압

[V]

< 50 AC / < 60 DC

보호 클래스

III

최대 전류 부하 합계

[A]

4

작동 조건

주변온도

[°C]

-25...90

주변온도에 대한 참고사항

cULus: ...75

주변 온도 (이동)

[°C]

-25...90

주변온도에 대한 참고사항 (이동)

cULus: ...75

보호등급

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

기계적 데이터

무게

[g]

214,5

크기

[mm]

15,5 x 15,5 x 45

재질

하우징: TPU 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)

너트 재질

황동, 니켈도금함

적합한 연결사슬

yes

EVC527



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOGH040MSS0005C04

적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
	구부러짐 간격	≥ 2 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m


비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결
케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,9 mm, screen됨; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속되지 않음



연결부



BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
WH =	청색
	흰색