


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH050MSA0010H05

"다운로드" 에서 기술적인 주의사항을 참조하십시오.



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
어플리케이션	CAN bus
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압 [V]	32 DC; (전선 4+5: 5 V)
보호 클래스	II
최대 전류 부하 합계 [A]	4; (전선 4+5: 0,05)

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...90
주변 온도 (이동) [°C]	-25...90
보호등급	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

기계적 데이터

무게 [g]	360,3
크기 [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
재질	하우징: TPU 흑색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)
너트 재질	황동, 니켈도금함
적합한 연결사슬	yes

EVC683



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH050MSA0010H05

적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
	구부러짐 간격	> 5 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m


비고	
비고	CAN-Bus 종료 저항 (120 Ω)은 M12 커넥터에 통합되어있습니다.
조언	"다운로드" 에서 기술적인 주의사항을 참조하십시오.
포장당	1 갯수

전기적 연결


케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm



연결부



	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
GY =	회색
WH =	흰색