



접속 케이블

VDOAF030VAS0002P03STGH030VAS



어플리케이션		
특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬	
어플리케이션	식품산업계에서의 위생 및 습기영역	
실리콘을 사용하지 않음	yes	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
보호 클래스		III
최대 전류 부하 합계	[A]	3
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
주변 온도 (이동)	[°C]	5...80
보호등급		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서		
UL 인증서	전압 공급	Class 2
기계적 데이터		
무게	[g]	79
크기	[mm]	15,5 x 15,5 x 49
재질		하우징: PP 할로겐 함유되지 않음; 씰링: EPDM
너트 재질		스텐레스 (1.4404 / 316L)
적합한 연결사슬		yes

EVF245



접속 케이블

VDOAF030VAS0002P03STGH030VAS

적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
	구부러짐 간격	> 1 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm



전기적 연결

케이블: 2,0 m, MPPE, 할로겐 함유되지 않음, 회색, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, ㄱ자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,3...0,5 Nm

