


EVC810



전선연결이 가능한 소켓

SDOGH040MSSFKPG



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 250 AC / < 300 DC
보호 클래스		II
최대 전류 부하 합계	[A]	4; (...40 °C)

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
저장온도	[°C]	-25...55
보관 습도	[%]	10...100
명시된 등급에 따른 보관을 위한 기타 기후 조건		1K22/ DIN 60721-3-1
보호등급		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

기계적 데이터

무게	[g]	41,1
모듈형 본체 재질		PA 6.6
너트 재질		황동, 니켈도금함
씰링 재질		플루오르 탄성고무 (FKM)

비고

포장당	1 갯수
-----	------

EVC810



전선연결이 가능한 소켓


SDOGH040MSSFKPG

전기적 연결


스크류 터미널: 0,25...1 mm²; 케이블 피복: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PA 6.6, 주황색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,2 Nm; 상대물품의 최대 값을 주의하십시오!



연결부



BN = 갈색
WH = 흰색
BU = 청색
BK = 흑색
코어 색상 :
DIN EN 60947-5-2가 준수된 색상