




소켓을 보유한 접속 케이블  
ADOGH050MSE0005C05



| 어플리케이션      |                                             |                                              |
|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 특수성(시스템)    | 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블; 적합한 연결사슬 |                                              |
| 어플리케이션      | CAN bus                                     |                                              |
| 전기적 데이터     |                                             |                                              |
| 동작 전압       | [V]                                         | 32 DC; (전선 4+5: 5 V)                         |
| 최대 전류 부하 합계 | [A]                                         | 4; (전선 4+5: 0,05 A)                          |
| 작동 조건       |                                             |                                              |
| 주변온도        | [°C]                                        | -25...80                                     |
| 보호등급        |                                             | IP 67; IP 68; IP 69K                         |
| 기계적 데이터     |                                             |                                              |
| 무게          | [g]                                         | 511,3                                        |
| 크기          | [mm]                                        | 15,5 x 15,5 x 47                             |
| 모듈형 본체 재질   |                                             | TPU                                          |
| 너트 재질       |                                             | 황동, 니켈도금함                                    |
| 씰링 재질       |                                             | 플루오르 탄성고무 (FKM)                              |
| 적합한 연결사슬    | yes                                         |                                              |
| 적합한 연결사슬    | 자유로운 적용을 위한 편심거리                            | 케이블 지름의 최소한 10 배                             |
|             | 운행속도                                        | 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임 |
|             | 구부러짐 간격                                     | > 5 Mio.                                     |
|             | 비틀림에 대한 부하력                                 | ± 180 °/m                                    |
| 비고          |                                             |                                              |
| 비고          | CAN-Bus 종료 저항 (120 Ω)은 M12 커넥터에 통합되어있습니다.   |                                              |
| 포장당         | 1 갯수                                        |                                              |

## 소켓을 보유한 접속 케이블


ADOGH050MSE0005C05

### 전기적 연결

케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 보라색, Ø 8,4 mm, screen됨; RD / BK: 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,15 mm)

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 흑색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm



### 연결부

