

EVC959



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH050MSE0002C05



어플리케이션		
특수성(시스템)	할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블; 적합한 연결사슬	
어플리케이션	CAN bus	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	32 DC; (전선 4+5: 5 V)
최대 전류 부하 합계	[A]	4; (전선 4+5: 0,05 A)
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67; IP 68; IP 69K
기계적 데이터		
무게	[g]	215,45
크기	[mm]	38 x 15,5 x 31,5
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		황동, 니켈도금함
씰링 재질		플루오르 탄성고무 (FKM)
적합한 연결사슬	yes	
적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
	구부러짐 간격	> 5 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m
비고		
비고	CAN-Bus 종료 저항 (120 Ω)은 M12 커넥터에 통합되어있습니다.	
포장당	1 갯수	

소켓을 보유한 접속 케이블


ADOAH050MSE0002C05

전기적 연결


케이블: 2 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 보라색, Ø 8,4 mm, screen됨; 적색 / 흑색: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + 흰색 / 청색: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + 화면: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 흑색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm



연결부



BK = 코어 색상 :
 BU = 흑색
 RD = 청색
 WH = 적색
 screen = 흰색
 화면