


EVC01E



PNP-NPN-전환로
Converter PNP-NPN

"다운로드" 에서 기술적인 주의사항을 참조하십시오.



어플리케이션		
특수성(시스템)		할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
페인트 용인		yes
전기적 데이터		
동작 전압 허용오차	[%]	10
동작 전압	[V]	< 24 DC
보호 클래스		II
최대 전류 부하 합계	[A]	0,1
출력		
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
주변 온도 (이동)	[°C]	-25...60
보호등급		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서		
MTTF	[년 (해)]	17562
기계적 데이터		
무게	[g]	154,9
크기	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
재질		하우징: TPU 흑색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)
너트 재질		황동, 니켈도금함

EVC01E



PNP-NPN-전환로

Converter PNP-NPN

적합한 연결사슬	yes	
적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
	구부러짐 간격	> 5 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m

비고


비고	normally open 작동을 보유한 IEC 60947-5-2에 대한 센서
조언	"다운로드" 에서 기술적인 주의사항을 참조하십시오.
포장당	1 갯수

전기적 연결


케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 3자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm



연결부



코어 색상 :
 BK = 흑색
 BN = 갈색
 BU = 청색
 WH = 흰색