




플러그를 보유한 접속 케이블

ASTAH040VAS0002E04



어플리케이션		
특수성(시스템)		실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
어플리케이션		식품산업계에서의 위생 및 습기영역
실리콘을 사용하지 않음		yes
전기적 데이터		
동작 전압	[M]	< 250 AC / < 300 DC
보호 클래스		II
최대 전류 부하 합계	[A]	4
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...100
주변온도에 대한 참고사항		cULus: ...50 °C
주변 온도 (이동)	[°C]	5...100
주변온도에 대한 참고사항 (이동)		cULus: ...50 °C
저장온도	[°C]	-25...55
보관 습도	[%]	10...100
명시된 등급에 따른 보관을 위한 기타 기후 조건		1K22/ DIN 60721-3-1
보호등급		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
기계적 데이터		
무게	[g]	95,2
재질		하우징: PVC 주황색
너트 재질		스텐레스 (1.4404 / 316L)
적합한 연결사슬		yes



플러그를 보유한 접속 케이블

ASTAH040VAS0002E04

적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
	구부러짐 간격	> 1 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 2 m, PVC, 주황색, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm



연결부

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
WH =	흰색