




플러그를 보유한 접속 케이블

ASTAH040MSS0020H04

"다운로드" 에서 기술적인 주의사항을 참조하십시오.



어플리케이션		
특수성(시스템)		실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
실리콘을 사용하지 않음		yes
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 250 AC / < 300 DC
보호 클래스		II
최대 전류 부하 합계	[A]	4
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
주변온도에 대한 참고사항		cULus: ...75 °C
주변 온도 (이동)	[°C]	-25...90
주변온도에 대한 참고사항 (이동)		cULus: ...75 °C
저장온도	[°C]	-25...55
보관 습도	[%]	10...100
명시된 등급에 따른 보관을 위한 기타 기후 조건		1K22/ DIN 60721-3-1
보호등급		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
기계적 데이터		
무게	[g]	563,5
크기	[mm]	30,5 x 15,5 x 36,5
모듈형 본체 재질		TPU



플러그를 보유한 접속 케이블

ASTAH040MSS0020H04

너트 재질	황동, 니켈도금함	
적합한 연결사슬	yes	
적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
	구부러짐 간격	> 5 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m

비고

조언	"다운로드" 에서 기술적인 주의사항을 참조하십시오.
포장당	1 갯수

전기적 연결

케이블: 20 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 1자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 주황색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm



연결부

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

코어 색상 :

BK = 흑색

BN = 갈색


BU = 청색

WH = 흰색



다이아그램 및 그래프

정격감소를 위한 특성 라인



Derating I_{max} * 0.8 (DIN EN 60512-5-2)

- X 주변온도 [°C]
- Y 전류 [A]