



접속 케이블

VDOGH040VAS0001E04STAH040VAS



| 어플리케이션                     |      |                                    |
|----------------------------|------|------------------------------------|
| 특수성(시스템)                   |      | 실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬 |
| 어플리케이션                     |      | 식품산업계에서의 위생 및 습기영역                 |
| 실리콘을 사용하지 않음               |      | yes                                |
| 전기적 데이터                    |      |                                    |
| 동작 전압                      | [M]  | < 250 AC / < 300 DC                |
| 보호 클래스                     |      | II                                 |
| 최대 전류 부하 합계                | [A]  | 4                                  |
| 작동 조건                      |      |                                    |
| 주변온도                       | [°C] | -25...100                          |
| 주변온도에 대한 참고사항              |      | cULus: ...50                       |
| 주변 온도 (이동)                 | [°C] | 5...100                            |
| 주변온도에 대한 참고사항 (이동)         |      | cULus: ...50                       |
| 저장온도                       | [°C] | -25...55                           |
| 보관 습도                      | [%]  | 10...100                           |
| 명시된 등급에 따른 보관을 위한 기타 기후 조건 |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                |
| 보호등급                       |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K        |
| 기계적 데이터                    |      |                                    |
| 무게                         | [g]  | 71,6                               |
| 크기                         | [mm] | 30,5 x 15,5 x 36,5                 |
| 재질                         |      | 하우징: PVC 주황색; 씰링: EPDM             |
| 너트 재질                      |      | 스텐레스 (1.4404 / 316L)               |



## 접속 케이블

VDOGH040VAS0001E04STAH040VAS

|          |                  |                                                          |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 적합한 연결사슬 | yes              |                                                          |
| 적합한 연결사슬 | 자유로운 적용을 위한 편심거리 | 케이블 지름의 최소한 10 배                                         |
|          | 운행속도             | 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s <sup>2</sup> 임 |
|          | 구부러짐 간격          | > 1 Mio.                                                 |
|          | 비틀림에 대한 부하력      | ± 180 °/m                                                |

## 비고

|     |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |
|-----|------|

## 전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접속점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm



## 전기적 연결

케이블: 1 m, PVC, 주황색, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## 연결부



## 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접속점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm

