

# EVF485



## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040VAP0002P04



### 어플리케이션

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 특수성(시스템)     | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬 |
| 어플리케이션       | 식품산업계에서의 위생 및 습기영역                              |
| 실리콘을 사용하지 않음 | yes                                             |

### 전기적 데이터

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 동작 전압 [V]       | < 250 AC / < 300 DC |
| 보호 클래스          | II                  |
| 최대 전류 부하 합계 [A] | 4                   |

### 작동 조건

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 주변온도 [°C]       | -25...100                   |
| 주변 온도 (이동) [°C] | 0...100                     |
| 보호등급            | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### 기계적 데이터

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |      |                                              |         |          |             |           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|----------------------------------------------|---------|----------|-------------|-----------|
| 무게 [g]           | 150,3                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |      |                                              |         |          |             |           |
| 크기 [mm]          | 26,5 x 15,5 x 36,5                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |      |                                              |         |          |             |           |
| 재질               | PP 할로겐 함유되지 않음; 씰링: EPDM                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |      |                                              |         |          |             |           |
| 모듈형 본체 재질        | PP                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |      |                                              |         |          |             |           |
| 너트 재질            | 스텐레스 (1.4404 / 316L)                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |      |                                              |         |          |             |           |
| 적합한 연결사슬         | yes                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |      |                                              |         |          |             |           |
| 적합한 연결사슬         | <table> <tr> <td>자유로운 적용을 위한 편심거리</td><td>케이블 지름의 최소한 10 배</td></tr> <tr> <td>운행속도</td><td>5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임</td></tr> <tr> <td>구부러짐 간격</td><td>&gt; 1 Mio.</td></tr> <tr> <td>비틀림에 대한 부하력</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table> | 자유로운 적용을 위한 편심거리 | 케이블 지름의 최소한 10 배 | 운행속도 | 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임 | 구부러짐 간격 | > 1 Mio. | 비틀림에 대한 부하력 | ± 180 °/m |
| 자유로운 적용을 위한 편심거리 | 케이블 지름의 최소한 10 배                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |      |                                              |         |          |             |           |
| 운행속도             | 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |      |                                              |         |          |             |           |
| 구부러짐 간격          | > 1 Mio.                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |      |                                              |         |          |             |           |
| 비틀림에 대한 부하력      | ± 180 °/m                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |      |                                              |         |          |             |           |

# EVF485



## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040VAP0002P04

### 비고

포장당

1 갯수

### 전기적 연결

케이블: 2 m, MPPE, 할로겐 함유되지 않음, 회색, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,2 mm )

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PP; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm



### 연결부



BK =  
BN =  
BU =  
WH =

코어 색상 :  
흑색  
갈색  
청색  
흰색