


# EVW130



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040SCS0010T04



## 어플리케이션

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 특수성(시스템)     | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬 |
| 어플리케이션       | 용접 어플리케이션                                       |
| 실리콘을 사용하지 않음 | yes                                             |

## 전기적 데이터

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 동작 전압 [V]       | < 250 AC / < 300 DC |
| 보호 클래스          | II                  |
| 최대 전류 부하 합계 [A] | 4                   |

## 작동 조건

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 주변온도 [°C]                  | -25...90                    |
| 주변온도에 대한 참고사항              | cULus: ...75                |
| 주변 온도 (이동) [°C]            | -25...90                    |
| 주변온도에 대한 참고사항 (이동)         | cULus: ...75                |
| 저장온도 [°C]                  | -25...55                    |
| 보관 습도 [%]                  | 10...100                    |
| 명시된 등급에 따른 보관을 위한 기타 기후 조건 | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| 보호등급                       | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## 기계적 데이터

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 무게 [g]  | 322,7                             |
| 크기 [mm] | 15,5 x 15,5 x 45                  |
| 재질      | 하우징: TPU 주황색; 실링: 플루오르 탄성고무 (FKM) |
| 너트 재질   | 황동, 비접착을 위해 덧입힘                   |

# EVW130



## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040SCS0010T04

|          |                  |                                                          |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 적합한 연결사슬 | yes              |                                                          |
| 적합한 연결사슬 | 자유로운 적용을 위한 편심거리 | 케이블 지름의 최소한 10 배                                         |
|          | 운행속도             | 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s <sup>2</sup> 임 |
|          | 구부러짐 간격          | > 2 Mio.                                                 |
|          | 비틀림에 대한 부하력      | ± 180 °/m                                                |

### 비고


|     |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |
|-----|------|

### 전기적 연결


케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 주황색, Ø 4,9 mm; 방사노출되지 않음 (재생산성); 용접 스파크 방지; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 비접착을 위해 덧입힘; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm



### 연결부



BK =           코어 색상 :  
 BN =           흑색  
 BU =           갈색  
 WH =           청색  
                   흰색


# EVW130



소켓을 보유한 접속 케이블  
ADOGH040SCS0010T04

## 다이아그램 및 그래프

정격감소를 위한 특성 라인



Derating  $I_{max} * 0.8$  (DIN EN 60512-5-2)

X 주변온도 [°C]  
Y 전류 [A]