




접속 케이블

VDOAH040VAP0,25P04STAH040VAP



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
어플리케이션	식품산업계에서의 위생 및 습기영역
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압 [M]	< 250 AC / < 300 DC
보호 클래스	II
최대 전류 부하 합계 [A]	4

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...100
주변 온도 (이동) [°C]	0...100
보호등급	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

기계적 데이터

무게 [g]	47,8								
크기 [mm]	30,5 x 15,5 x 36,5								
재질	PP 할로겐 함유되지 않음; 씰링: EPDM								
모듈형 본체 재질	PP								
너트 재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)								
적합한 연결사슬	yes								
적합한 연결사슬	<table> <tr> <td>자유로운 적용을 위한 편심거리</td><td>케이블 지름의 최소한 10 배</td></tr> <tr> <td>운행속도</td><td>5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임</td></tr> <tr> <td>구부러짐 간격</td><td>> 1 Mio.</td></tr> <tr> <td>비틀림에 대한 부하력</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임	구부러짐 간격	> 1 Mio.	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m
자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배								
운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임								
구부러짐 간격	> 1 Mio.								
비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m								

EVF511



접속 케이블

VDOAH040VAP0,25P04STAH040VAP

비고

포장당

1 갯수

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: A; 성형체: PP; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,2 Nm



전기적 연결

케이블: 0,25 m, MPPE, 할로겐 함유되지 않음, 회색, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: A; 성형체: PP; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm

