


안전 라이트 커튼 접속용 접속 케이블

ADAPTER CABLE TRANSM.HIGH RANG



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
디자인	OSSD와의 안전 라이트 커튼/안전 라이트 그리드 연결용, 트랜스미터용
어플리케이션	"높은 레인지"용 배치
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 36 DC
보호 클래스		II
최대 전류 부하 합계	[A]	4; (...40 °C)

작동 조건

보호등급	IP 67
------	-------

기계적 데이터

무게	[g]	44,7
재질		TPU 주황색; PA
모듈형 본체 재질		TPU / PA
너트 재질		황동, 니켈도금함

비고

포장당	1 갯수
-----	------

안전 라이트 커튼 접속용 접속 케이블


ADAPTER CABLE TRANSM.HIGH RANG

전기적 연결

케이블: 0,1 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU / PA, 주황색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm




전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU / PA, 주황색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...0,7 Nm



연결부



코어 색상 :
 BK = 흑색
 BN = 갈색
 BU = 청색
 GY = 회색
 WH = 흰색