




1 포텐서미터



제품 특성

전기적 디자인	NPN
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	20...70
하우징	원통형의
크기 [mm]	Ø 100 / L = 45

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	15; (24 V)
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	NPN
출력 기능	N.O.



유도형 영역 센서

SIT-3070-ANKG/A-PLATE

최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	5
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
검출간격	[mm]	20...70
감지 범위 조절 가능		yes
공장설정 감지범위	[mm]	70
실제 감지범위 Sr	[mm]	70 ± 10 %
정확성 / 편차		
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스	[Sr 의 %]	< 15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-15...15
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...70
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
기계적 데이터		
무게	[g]	685,5
하우징		원통형의
설치방식		돌출형 마운팅
마운팅 타입		마운팅판
크기	[mm]	Ø 100 / L = 45
재질		PBT; 마운팅 플레이트: 알루미늄 알루마이트로 도금함
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
비고		
포장당		1 갯수

I17004




유도형 영역 센서

SIT-3070-ANKG/A-PLATE

전기적 연결

케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

연결부



BK = 코어 색상 :
BN = 흑색
BU = 갈색
 청색