


이더넷 접속 케이블

VSTAN040VAS0001P04STGP040--S



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블; 적합한 연결사슬
디자인	이더넷 케이블, D 코드화
어플리케이션	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; 식품산업계에서의 위생 및 습기영역
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압 [V]	30 AC / 60 DC
보호 클래스	III
최대 전류 부하 합계 [A]	1,5

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...100
주변 온도 (이동) [°C]	0...80
보호등급	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12 플러그 / RJ45 플러그: IP 20)

기계적 데이터

무게 [g]	92
재질	황동 니켈도금합; 하우징: PP 할로겐 함유되지 않음
모듈형 본체 재질	PC
너트 재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)
적합한 연결사슬	yes

이더넷 접속 케이블

VSTAN040VAS0001P04STGP040--S

적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소 15 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
	구부러짐 간격	> 1 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결 - 플러그 M12


커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: D; 성형체: PC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,2 Nm



전기적 연결

케이블: 1 m, MPPE, 할로겐 함유되지 않음, 회색, Ø 6,5 mm, screen됨; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

연결부



전기적 연결 - 플러그 RJ45

커넥터: 1 x RJ45, 일자형; 성형체: PC; 접촉점: 금으로 도금함

