


유도형 튜브 센서

I8-3014-BPKG/AS-610-DPS



- 1 감지면
2 LED 작동상태
3 LED 스위칭 상태



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	< 14
하우징	정사각형
크기 [mm]	70 x 20 x 12

어플리케이션

작동 원리	정적
-------	----

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...35 DC
전류소모 [mA]	< 15
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
쇼트방지	yes
과부하 방지	yes



유도형 튜브 센서

I8-3014-BPKG/AS-610-DPS

범위		
검출간격	[mm]	< 14
스틸 볼 (ball) 해상도 (직경)	[mm]	3
최대 파트 속도	[m/s]	35
반응시간		
펄스 스트레칭	[ms]	100
최대 하강 시간	[ms]	100
반응시간	[ms]	< 0,5
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
MTTF	[년 (해)]	1332
UL 인증서	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 4X (indoor use only) / 12 and 13
	전압 공급	Class 2
	파일 번호 UL	E174191
기계적 데이터		
무게	[g]	50
하우징		정사각형
크기	[mm]	70 x 20 x 12
재질		하우징: PC
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
구성 부품		고정된 스트랩: 2
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결 - 플러그		
커넥터: 1 x M8; 코딩: A		
		

I85000



유도형 튜브 센서

I8-3014-BPKG/AS-610-DPS

연결부

